

## MONTAGESTÄNDER

### ASSEMBLY STAND

**Typ-MS:** Der Montageständer wird beim Rahmenvoranschlag, Flügelmontage und Fließfertigung eingesetzt. Zwei Flachspannzylinder, auf jede Rahmengröße einstellbar, sind beim Ein- und Austransport auf der 200mm breiten Rollenbahn unter die Tischfläche versenkt. Durch die stabile Schweißkonstruktion ist eine stufenlose pneumatisch verstellbare Arbeitshöhe um 500mm bzw. 1000mm möglich. Die Schaltelemente sind in bequemer Griffhöhe angeordnet, Druckluftregler mit Manometer sorgen für den gewünschten Druck.

**Type-MS:** The assembly stand is used for frame pre works, sash mounting and line production. 2 flat clamp cylinders, adjustable for each size along the station, are moveable under the contact surface. Roller track 200mm width. Stabil and robust welding construction, optional with pneumatic lift 500mm or 1000mm. Control panel is based in optimal working position. Equiped with manometer and air pressure regulator.



Art.-Nr.	Typ Type	Hub Lift	Länge Length	Breite Width	Anlage-Höhe Surface-Height	Höhe Height
1262	MS3530	500mm	3,0m	1050mm	1900mm	2200mm
1263	MS3540	500mm	4,0m	1050mm	1900mm	2200mm
2910	MS1500-1Z/H1000	1000mm	1,5m	1050mm	2300mm	2600mm
7240	MS3000	1000mm	3,0m	1050mm	2200mm	2450mm
6675	MS3530-HP/3FR	1000mm	3,0m	1050mm	2000mm	2250mm
Optionen / Options						
1072	WH2109	Wartungseinheit ½" mit Halter			Maintrance unit ½" with holder	
1267	SH3600Z-170AP	Spannzylinder Einspannhöhe 170mm (Aufpreis)			Clamping cylinder clamping height 170mm (extra charge)	
6630	SH3600Z-250AP	Spannzylinder Einspannhöhe 250mm (Aufpreis)			Clamping cylinder clamping height 250mm (extra charge)	
Weitere Ausführungen auf Anfrage / Further editions on request						



Montageständer MS mit Fahreinheit  
Assembly stand MS with drive unit



MS mit doppelter Gummirollenleiste als Anlagefläche  
MS with doubled rubber roller lath as contact surface



Montageständer mit doppelter Filzrollenleiste  
Assembly stand with doubled felt roller lath



MS mit Filzanlage und pneum. versenkbaren Filzrollenleisten  
MS with felt surface and pneum. retractable felt roller lath